



WH37110205D

**FLF Gr.1 komplett: Leuchtschalter S3 37.5x62.5mm Schwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung	Basiselement mit voller Abdeckplatte
------------------	--------------------------------------

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Einbaubar Klemmbefestigung
------------	-------------------------------

**Abmessungen**

Abmessungen	62.70 x 37.50 mm
Einbautiefe	12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	33 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK02

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Taste
-----------------------	-------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	10 A
-----------	------

**Texte**

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Beleuchtung	Mit LED Leuchtpatrone gelb für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Schaltart/Variante	Wechselschalter S3

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----