



13393513

Rahmen 2fach senkrecht blau beleuchtbar 230 V, für Gehäuse AP W.1 grau

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl der Einsätze	2
Anzahl Module	2

Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7035
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	154 mm
Breite	83 mm
Tiefe	23 mm
Anzahl der Einheiten horizontal	1
Anzahl der Einheiten vertikal	2

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Texte

Montageart	Für Schraubbefestigung Für senkrechte Montage
Beleuchtung	Mit 2 elektrisch getrennten Beleuchtungsringen für voneinander unabhängige Anwendungen/Funktionen Für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja