



13393513

Cornice doppia, verticale, illuminabile 230 V, per montaggio a parete W1 blu

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di bande	2
Numero di moduli	2

Materiali

Colore	Grigio
Codice RAL	7035
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	154 mm
Larghezza	83 mm
Profondità	23 mm
Numero di unità orizzontali	1
Numero di unità verticali	2

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Testo

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite Per installazione verticale
Illuminazione	Con 2 circuiti di illuminazione separati elettricamente per applicazioni/funzioni tra loro indipendenti Per illuminazione e commutazione di controllo

Sostenibilità

Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si