



13393513

**W.1 Ramka 2-kr pionowa z podświetleniem niebieskim 230V 10 mA do puszek N/T IP55**

**Właściwości techniczne**

**Pojemność**

Krotność	2
Liczba modułów	2

**Materiały**

Kolor	Szary
Kod RAL	7035
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

**Wymiary**

Wysokość	154 mm
Szerokość	83 mm
Głębokość	23 mm

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

**Instalacja, montaż**

Pozycja montażu/połączenia	Pionowy
----------------------------	---------

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

**Dodatkowe informacje**

Montaż	Do mocowania śrubowego Do montażu pionowego
Oświetlenie	Z 2 podświetlanymi pierścieniami, z oddzielnym zasilaniem, umożliwiające niezależne zastosowanie/funkcje Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak