



RFM102D

**BEKA Funk-Dualmelder mit integrierter Sirene, EN54, weiss**

**Technische Eigenschaften**

**Konnektivität**

Vernetzbar Ja

**Spannungsversorgung**

Versorgungsspannung Lithium Batterie 3V

**Konnektivität**

Funkverbindung optional Ja

Verbindungsart Funk 868 MHz/434 MHz

**Ausstattung**

Alarmlautstärke Summer 85 dB

**Abmessungen**

Durchmesser 124 mm

Höhe 51 mm

**Batterie**

Batterielebensdauer 10 Jahre

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP00

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -10 - 55 °C