



RFM102D

BEKA Funk-Dualmelder mit integrierter Sirene, EN54, weiss

Technische Eigenschaften

Konnektivität

Vernetzbar Ja

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung Lithium Batterie 3V

Konnektivität

Funkverbindung optional Ja

Verbindungsart Funk 868 MHz/434 MHz

Ausstattung

Alarmlautstärke Summer 85 dB

Abmessungen

Durchmesser 124 mm

Höhe 51 mm

Batterie

Batterielebensdauer 10 Jahre

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP00

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 55 °C