



BRS651301VERZ

Brüstungskanal-Unterteil frontrastend Stahl BRS 70x130mm Oberteil 80mm verzinkt

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	68 mm
Breite	130 mm
Länge	2000 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
Oberteilbreite 1	80 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm

Abmessungen

Lichter innerer Querschnitt	7700 - 7700 mm ²
-----------------------------	-----------------------------

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)	18
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	32

Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit	Standard 60 mm, 45 mm, CEE, EIB, Automateneinbau
--------------------------------	--

Installation, Montage

Bodenlochung	Ja
--------------	----

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Farbe	Zink

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK08
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP40

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

Konnektivität

Kanalverbindung	Extra Kupplungen
-----------------	------------------

Ausstattung

Kabelhaltekammer im Lieferumfang enthalten	Nein
Anzahl Kabelklammer pro Meter	0
Mit Schutzfolie	Ja

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

