



BRS651301VERZ

Canal en acero, de 65x130 mm

Características técnicas

Dimensiones

Altura	68 mm
Anchura	130 mm
Longitud	2000 mm

Tapa, puerta

Número de tapas montables	1
Anchura de la cubierta 1	80 mm
Anchura de la cubierta 2	0 mm
Anchura de la cubierta 3	0 mm

Dimensiones

Sección transversal interior	7700 - 7700 mm ²
------------------------------	-----------------------------

Capacidad

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, con dispositivos)	18
N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	32

Compatibilidad

Formato de aparamenta compatible	Standard 60 mm, 45 mm, CEE, EIB, aparamenta modular
----------------------------------	---

Instalación, montaje

Perforación de base	Sí
---------------------	----

Materiales

Material	Acero
Tratamiento	Zincado
Colour	Zinc

Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK08
Clase de protección de entrada (IP)	IP40

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 90 °C
-------------------------------	------------

Conectividad

Acoplamiento de canal	Uniones en referencias separadas
-----------------------	----------------------------------

Equipo

Clip sujetacables incluido	No
Número de retenedores de cable por metro	0
Con película protectora	Sí

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí

Ilustraciones e imágenes

