



BRN7017019010

**Brüstungskanal-Unterteil C-Profil Geräteeinbau BRN 70x170mm aus PVC in reinweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	67 mm
Breite	170 mm
Länge	2000 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	3
Oberteilbreite 1	80 mm
Oberteilbreite 2	45 mm
Oberteilbreite 3	45 mm

**Abmessungen**

Lichter innerer Querschnitt	9130 - 9130 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	-----------------------------

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)	22
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	38

**Kompatibilität**

Format Geräteeinbaumöglichkeit	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Automateneinbau
--------------------------------	--

**Installation, Montage**

Bodenlochung	Ja
--------------	----

**Werkstoff**

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Reinweiss
RAL Nummer	9010

**Sicherheit**

Stossfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP30

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

**Anschlussmöglichkeiten**

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

**Ausstattung**

Mit Kabelhalteklemme	Ja
Anzahl Kabelklammer pro Meter	0
Mit Schutzfolie	Ja

# Produktdatenblatt

## BRN7017019010

### Abbildungen | Zeichnungen

