



FWK3E9926009010

Goulotte anti-feu E30 100x260mm L=1m blanc signalisation

Caractéristiques techniques

Sécurité

Classe de résistance au feu	E30
-----------------------------	-----

Architecture

Nombre de côtés résistants aux feu	3
------------------------------------	---

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Dimensions

Hauteur	142 mm
Largeur	300 mm
Longueur	1000 mm
Hauteur intérieure	102 mm
Largeur intérieure	259 mm
Section intérieure	26418 - 26418 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	107
---	-----

Matière

Matière	Plâtre Acier
Traitement de surface	Laqué

Equipement

Matière de la gaine	Acier
---------------------	-------

Matière

Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

Equipement

Nombre d'agrafes par mètre	0
Peut être cloisonné	Oui
Nombre de cloisons clipsables	0
Avec film de protection	Non

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

