



LNH3100M

Nožasti osigurač NH3C 100A, gG, kombinovana indikacija

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Krivulja	gG
----------	----

Osigurač

Veličina osigurača	NH3C
--------------------	------

Karakteristike osigurača	gG
--------------------------	----

Napon

Vrsta napajanja	AC
-----------------	----

Nazivni radni napon U_e	500 - 500 V
---------------------------	-------------

Nazivni napon pri AC 50 Hz	500 - 500 V
----------------------------	-------------

Električna struja

Nazivna struja	100 A
----------------	-------

Uvjeti korištenja

Izolirano	Ne
-----------	----

Glavne električne karakteristike

Nazivna kratkospojna prekidna moć I_{cn} AC prema IEC 60898-1	120 kA
---	--------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri I_N	10,70 W
--------------------------------	---------

Dimenzije

Visina	150 mm
--------	--------

Širina	66 mm
--------	-------

Dubina	80 mm
--------	-------

Održivost

Bez halogena	Da
--------------	----

REACH-bez SVHC	Da
----------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----