



LNH40800SM

Mespatroon NH4 800 A 500 V gG middenmelder

Technische eigenschappen

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek gG

Zekering

Zekeringsgrootte NH4

Kenmerken zekering gG

Spanning

Type voeding AC

Nominale spanning Ue 500 - 500 V

Nominale spanning bij AC 50 Hz 500 - 500 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 800 A

Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd Nee

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1 120 kA

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 62 W

Afmetingen

Hoogte 200 mm

Breedte 100 mm

Diepte 119 mm

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja