



SPA180N

Kombiableiter T1+T2 1P N-PE limp 100kA Uc 1.5KV Fernmeldekontakt Vorsicherung

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Blitzimpulsstrom limp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE

100 kA

Netzform

Netzform

TN
TT

Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt

Ja

Normen

Anforderungsklasse IEC 61643

T1
T2

Kapazität

Anzahl Module

2

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

Elektrischer Strom

Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE

100 kA

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-40 - 80 °C

Abmessungen

Höhe

95,20 mm

Breite

35,60 mm

Tiefe

67 mm

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte

Optisch

Anschluss

Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter

2,5 - 35 mm²

Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter

2,5 - 35 mm²

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja