



WH25130307C

**kallysto.line ENC complet: Hotelcard Beige**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation	10 A
Courant de commutation	10 A

**Tension**

Tension nominale	230 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Carte hôtel
Nombre de pôles	1

**Puissance**

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	1500 W
Lampes fluorescentes en circuit double	1500 W

**Matière**

Couleur	Beige
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non

**Dimensions**

Hauteur	92 mm
Largeur	92 mm
Profondeur	58.50 mm
Profondeur de montage	24 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	34.5 mm

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Commandes et indicateurs**

Contact d'acquiescement	Non
-------------------------	-----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 50 °C
------------------------	------------

**Textes**

Inscription	Avec inscription « Hotelcard »
Éclairage	Pour éclairage
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis

**Convient pour**

kallysto encastré	
-------------------	--

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----