



G7043LAN

ΤΕΧΝΗΤ ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟ 3 ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3Μ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξοπλισμός

Αριθμός οικιακών πριζών 3

Σύνδεση

Αριθμός υποδοχών USB 0

Αριθμός υποδοχών HDMI 0

Αριθμός υποδοχών RJ45 CAT6 0

Εξοπλισμός

Δυνατότητα επέκτασης Ναι

Καλώδιο

Μήκος του καλωδίου σύνδεσης 3000 mm

Διαστάσεις

Ύψος 287 mm

Παρελκόμενα

Προεξοπλισμένο Ναι

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος 290 mm

Διάμετρος 100 mm

Διάμετρος οπής 102 - 102 mm

Υλικά

Υλικό Αλουμίνιο
Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
Πλαστικό

Χρώμα Αλουμίνιο

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι