



G7043LAN

ΤΕΗΛΙΤ ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟ 3 ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3Μ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξοπλισμός

Αριθμός οικιακών πριζών	3
-------------------------	---

Σύνδεση

Αριθμός υποδοχών USB	0
Αριθμός υποδοχών HDMI	0
Αριθμός υποδοχών RJ45 CAT6	0

Εξοπλισμός

Δυνατότητα επέκτασης	Ναι
----------------------	-----

Καλώδιο

Μήκος του καλωδίου σύνδεσης	3000 mm
-----------------------------	---------

Διαστάσεις

Ύψος	287 mm
------	--------

Παρελκόμενα

Προεξοπλισμένο	Ναι
----------------	-----

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος	290 mm
Διάμετρος	100 mm
Διάμετρος οπής	102 - 102 mm

Υλικά

Υλικό	Αλουμίνιο Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) Πλαστικό
Χρώμα	Αλουμίνιο

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----