



G7043LAN

Розеточний модуль у поверхню: 3 розетки з з/к + кабель 3м

### Технічні характеристики

#### Обладнання

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Кількість розеток у будинку | 3 |
|-----------------------------|---|

#### Під'єднання

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Кількість USB-розеток       | 0 |
| Кількість HDMI-розеток      | 0 |
| Кількість розеток RJ45 CAT6 | 0 |

#### Кабель

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Довжина з'єднувального кабелю | 3000 mm |
|-------------------------------|---------|

#### Розміри

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Висота            | 287 mm       |
| Вбудована глибина | 290 mm       |
| Діаметр           | 100 mm       |
| Діаметр отвору    | 102 - 102 mm |

#### Безпека

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
|-----------------------------------|------|

#### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Yes |
|--------------------|-----|