



WH25640705C



kallysto.line UP komplett: 3x Typ 13/1x geschaltet mit Steckklemmen/ Schwarz

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Schwarz
RAL Nummer 9005
Glanzgrad Matt
Werkstoff Duroplast
Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 92 mm
Breite 92 mm
Tiefe 43 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen 36 mm
Einbautiefe 7 mm

Anschluss

Leiterquerschnitt 1.0 - 2.5 mm²

Installation, Montage

Montage auf Unterputz
Einbau-/Anschlussort Vertikal

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 13
Verdreher Zentraleinsatz Nein
Mit Klappdeckel Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund Ja
Mit Signallampe Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Kapazität

Anzahl Module 3

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein
Stoßfestigkeit IK IK02
Schutzart IP IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein
Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Ja

Texte

Aufdruck Mit Aufdruck Schaltsymbol an separater Steckdose
Abdeckung Vollplatte

Texte

Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja