



WH25640705C



kallysto.line ENC compl.: 3x type 13 / 1x séparée avec bornes enfichables/ Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Matière

Couleur Noir  
Code RAL 9005  
Finition Mat  
Matière Duroplast  
Traitement de surface Non traité

##### Dimensions

Hauteur 92 mm  
Largeur 92 mm  
Profondeur 43 mm  
Profondeur des boîtes d'encastrement 36 mm  
Profondeur de montage 7 mm

##### Raccordement

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

##### Installation, montage

Montage Encastré  
Position de montage/connexion Vertical

##### Connectivité

Type de montage Fixation par vis

##### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13  
Insert central rotatif Non  
Avec couvercle à charnière Non  
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui  
Avec lampe de signalisation Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Capacité

Nombre de modules 3

##### Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non  
Résistance aux chocs IK IK02  
Indice de protection IP IP20

##### Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non  
Avec éclairage fonctionnel Non

##### Identification

Avec inscription Oui

---

**Textes**

Inscription	Avec inscription du symbole de circuit sur une prise de courant séparée
Housse	Plaque pleine
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

---

**Convient pour**

kallysto encastré

---

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui