



SM211

**Modul RS485 Jbus/Modbus für SM103E**

**Technische Eigenschaften**

**Einsatzbedingungen**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur         | -10 - 55 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -20 - 80 °C |

**Anschluss**

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> |

**Sicherheit**

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

**Spannung**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Isolationsspannung U <sub>i</sub> | 4000 V |
|-----------------------------------|--------|

**Abmessungen**

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 84 mm |
| Breite | 21 mm |
| Tiefe  | 36 mm |

**Nachhaltigkeit**

|               |    |
|---------------|----|
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform  | Ja |