



SM211

#### Modul RS485 Jbus/Modbus für SM103E

##### Technische Eigenschaften

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20 - 80 °C

##### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

##### Spannung

Isolationsspannung Ui	4000 V
-----------------------	--------

##### Abmessungen

Höhe	84 mm
Breite	21 mm
Tiefe	36 mm

##### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja