



SM214

Modul Ethernet+RS485 Jbus/Modbus für SM103E

Technische Eigenschaften

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20 - 80 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 1.5 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 1.5 mm ²

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Spannung

Isolationsspannung U _i	4000 V
-----------------------------------	--------

Abmessungen

Höhe	84 mm
Breite	42 mm
Tiefe	36 mm

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja