



SM203



## Zwei Eingänge / zwei Ausgänge für SM103E

### Technische Eigenschaften

#### Einsatzbedingungen

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur         | -10 - 55 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -20 - 80 °C |

#### Anschluss

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> |

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

#### Spannung

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Isolationsspannung U <sub>i</sub> | 4000 V |
|-----------------------------------|--------|

#### Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 84 mm |
| Breite | 21 mm |
| Tiefe  | 36 mm |

#### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |