



FZ009NV

univers Drzwi FW prawe perforowane RAL9010 dla obudowy wys.800xszer.300mm

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	769 mm
Szerokość	269 mm
Głębokość	12 mm

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Liczba drzwi obudowy	1
Typ drzwi	Drzwi skrzydłowe
Typ uchwytu	Uchwyt na zawiasach
Liczba zamków	1

Materiały

Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel
Materiał	Stal
Obróbka	Malowany proszkowo

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP3X
Typ blokowania	Blokada na pręt

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	1
--------------------------	---

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak