



LVZPSR75

Stromwandler für LV NH00 185mm 75/5A 2,5VA Klasse 1

Technische Eigenschaften

Funktionen

Genauigkeitsklasse	1
--------------------	---

Leistung

Leistung	2.50 VA
----------	---------

Abmessungen

Durchmesser der Öffnung	21 mm
Höhe	70 mm
Breite	49.50 mm
Tiefe	30 mm

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannung

Isolationsspannung Ui	3000 V
-----------------------	--------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 75 °C

Sicherheit

Schutzart IP	IP10
--------------	------

Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite	75 A
Maximalstrom Sekundärseite	5 A

Installation, Montage

Montage auf	Sammelschienensystem
-------------	----------------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	75 A
-----------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja