



LVZPSR75

Transformateur de Courant pour LV NH00 185mm 75/5A 2,5VA Classe 1

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision

1

Puissance

Puissance

2.50 VA

Dimensions

Diamètre de l'ouverture

21 mm

Hauteur

70 mm

Largeur

49.50 mm

Profondeur

30 mm

Connectivité

Type de connection / prise

Borne à vis

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement

3000 V

Conditions d'utilisation

Température de service

-40 - 40 °C

Température de stockage/transport

-40 - 75 °C

Sécurité

Indice de protection IP

IP10

Courant électrique

Courant Max au primaire

75 A

Courant Max au secondaire

5 A

Installation, montage

Montage

Système de jeu de barres

Courant électrique

Courant assigné nominal

75 A

Durabilité

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui