



LVZPSR75

**Stroomtrafo gr.00 185 mm 75/5 klasse 1, 2,5 VA**

**Technische eigenschappen**

**Funcities**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nauwkeurigheidsklasse | 1 |
|-----------------------|---|

**Vermogen**

|          |         |
|----------|---------|
| Vermogen | 2,50 VA |
|----------|---------|

**Afmetingen**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Doorsnede van de opening | 21 mm    |
| Hoogte                   | 70 mm    |
| Breedte                  | 49,50 mm |
| Diepte                   | 30 mm    |

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
|---------------|--------------------|

**Frequentie**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

**Spanning**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Nominale isolatiespanning Ui | 3000 V |
|------------------------------|--------|

**Gebruiksvoorwaarden**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur           | -40 - 40 °C |
| Opslag-/transport-temperatuur | -40 - 75 °C |

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP10 |
|--------------------------------------------|------|

**Stroom / temperatuur**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Primaire meetstroomsterkte In | 75 A |
| Maximaal stroom secundair     | 5 A  |

**Installatie, montage**

|               |             |
|---------------|-------------|
| Gemonteerd op | Railsysteem |
|---------------|-------------|

**Stroom / temperatuur**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 75 A |
|-----------------|------|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |