



B03023



Angolo interno per minicanali TMC / TMU bianco AIM 30x10 W

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Range regolazione dell'angolo 90 - 90

Serie

Altezza 10 mm

Larghezza 30 mm

Materiali

Materiale Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)

Colore Bianco

Codice RAL 9001

Protezione

Resistenza agli urti IK IK07

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP40

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio 15 - 60 °C

Equipaggiamento

Con pellicola protettiva No

Adatto per

02 TMC 30x10 / 02 TMU 30x10

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì

Illustrazioni | Disegni

