




M-TSE6020

### Porte transparente IP40 avec verre Sécurit centrée 600x2000 (lxh) laqué

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 1896 mm |
| Largeur    | 595 mm  |
| Profondeur | 20 mm   |

##### Cache, porte

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Couvercle/porte transparent(e) | Oui            |
| Type de porte                  | Butée de porte |

##### Matière

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Code RAL              | 7035          |
| Couleur               | Gris clair    |
| Traitement de surface | Thermolaquage |

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP40 |
|-------------------------|------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |