



FWK3E991600VERZ

Goulotte protection contre le feu E30 FWK3E 100x160mm zingués

Caractéristiques techniques

Sécurité

| | |
|-----------------------------|-----|
| Classe de résistance au feu | E30 |
|-----------------------------|-----|

Architecture

| | |
|------------------------------------|---|
| Nombre de côtés résistants aux feu | 3 |
|------------------------------------|---|

Installation, montage

| | |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Oui |
|----------------------|-----|

Dimensions

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Hauteur | 142 mm |
| Largeur | 200 mm |
| Longueur | 1000 mm |
| Hauteur intérieure | 102 mm |
| Largeur intérieure | 159 mm |
| Section intérieure | 16218 - 16218 mm ² |

Capacité

| | |
|---|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 65 |
|---|----|

Matière

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Matière | Plâtre Acier |
| Traitement de surface | Galvanisé |

Equipement

| | |
|---------------------|-------|
| Matière de la gaine | Acier |
|---------------------|-------|

Matière

| | |
|---------|------|
| Couleur | Zinc |
|---------|------|

Equipement

| | |
|-------------------------------|-----|
| Nombre d'agrafes par mètre | 0 |
| Peut être cloisonné | Oui |
| Nombre de cloisons clipsables | 0 |
| Avec film de protection | Non |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| Conformité REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Illustrations | dessins

