



LF4019109001

Installationskanal vit LF40191-0-9001

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	40 mm
Bredd	190 mm
Längd	2000 mm
Inre area	5620 - 5620 mm ²

Kapacitet

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	35
---	----

Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
RAL-kod	9001
Färg	Crème

Standarder

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
--	-----

Anslutning

Skarv	Utan koppling
-------	---------------

Utrustning

Antal partitioner	1
Antal fack	2 - 2
Antal anslutbara mellanväggar	0
Kabelhållare medföljer	Ja
Med skyddsfilm	Nej