




WH25180209C

kallysto line UP komplett: Drehschalter S0/2-polig/ 0-1-0-1 / Braun

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Braun

RAL Nummer 8014

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit voller Abdeckplatte

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

Abmessungen

Abmessungen 92 x 92 mm

Einbautiefe 14 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 41 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

Architektur

Steuer-/Bedienelement Drehknopf

Elektrischer Strom

Nennstrom 25 A

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

Schaltart/Variante Ausschalter Schema 0/2-polig

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja