



SN016

Steckdose 16A Schuko 250V 2,5PLE

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Lichtgrau

RAL Nummer 7044

Glanzgrad Matt

Werkstoff Polycarbonat (PC)

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 75 mm

Breite 44 mm

Tiefe 66 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 40 mm

Einbautiefe 40 mm

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schnappbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Kapazität

Anzahl Module 2

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Schutzart IP IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja