



SN016

### Prise de courant modulaire 16A Schuko

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

##### Tension

Tension nominale	250 V
Tension nominale	250 - 250 V

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7044
Finition	Mat
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement de surface	Non traité

##### Dimensions

Hauteur	75 mm
Largeur	44 mm
Profondeur	66 mm
Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur de montage	40 mm

##### Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

##### Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
Type de montage	Fixation par encliquetage

##### Equipement

Type de connecteur/prise de courant	SCHUKO
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

##### Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

##### Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Indice de protection IP	IP20

##### Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
------------------------------	-----

##### Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui