



SN016

Gniazdo na szynę Schuko 230VAC 10/16A

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Materiały

Kolor Jasnoszary

Kod RAL 7044

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Poliwęglan (PC)

Obróbka Stan surowy

Wymiary

Wysokość 75 mm

Szerokość 44 mm

Głębokość 66 mm

Liczba jednostek 1

Wbudowane puszkę podtynkowe 40 mm

Zakres głębokości wbudowania 40 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu Szyna DIN

Łączność

Typ połączenia Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Mocowanie na zatrzask

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Pojemność

Liczba modułów 2

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

Dodatkowe informacje

Nadruk Bez nadruku

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak