



SN016

Contactdoos met randaarde, verhoogd aanraakveilig

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
Nominale spanning	250 - 250 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7044
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	75 mm
Breedte	44 mm
Diepte	66 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
Inbouwdiepte	40 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Klemverbinding

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
---------------------------	-----

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja