



SN016

Zásuvka SCHUKO

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovité napětí	250 - 250 V

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Světle šedá
Kód RAL	7044
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Polycarbonat (PC)
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	75 mm
Šířka	44 mm
Hloubka	66 mm
Počet jednotek	1
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	40 mm
Vestavěná hloubka	40 mm

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
Druh montáže	Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	SCHUKO
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ne
Se signálním svítidlem	Ne
Zámek	Ne

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ne
Stupeň krytí IP	IP20

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
--------------------------	----

Texty

Potisk	Bez potisku
--------	-------------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano