



SN016

Розетка з установкою на DIN-рейку, 250 В/16А

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	16 A
-------------------	------

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Номінальна напруга	250 - 250 V
--------------------	-------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Матеріали

Код RAL	7044
---------	------

Розміри

Висота	75 mm
--------	-------

Ширина	44 mm
--------	-------

Глибина	66 mm
---------	-------

Кількість одиниць	1
-------------------	---

Вбудовувані коробки прихованого монтажу	40 mm
---	-------

Вбудована глибина	40 mm
-------------------	-------

Ємність

Кількість модулів	2
-------------------	---

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Sustainability

Без галогену	Yes
--------------	-----

Відповідність REACH	Yes
---------------------	-----

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----