



KS30C

Sammelschienenklemme 120-300mm², für Sammelschienen 20-30x5-10mm, Al/Cu-Leiter

Technische Eigenschaften

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	120 - 300 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	300 mm ²

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	30 - 30 Nm
----------------------	------------

Abmessungen

Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 10 mm
Höhe	51 mm
Breite	41 mm
Tiefe	86 mm

Elektrischer Strom

Nennstrom	600 A
-----------	-------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja