



KS30C

Borne de barre 120-300mm<sup>2</sup>, for Busbarn 20-30x5-10mm,Al/conducteur en cuivre

### Caractéristiques techniques

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	120 - 300 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	300 mm <sup>2</sup>

#### Installation, montage

Couple de serrage	30 - 30 Nm
-------------------	------------

#### Dimensions

Largeur/épaisseur du jeu de barres	5 - 10 mm
Hauteur	51 mm
Largeur	41 mm
Profondeur	86 mm

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	600 A
-------------------------	-------

#### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui