



WH11186400C

basico ENC complet: Interrupteur à clé S1/1p/ 0-1-2-1&2 / sans cylindre, Blanc

Caractéristiques techniques

Installation, montage

| | |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

Tension

| | |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

Matière

| | |
|-----------------------|------------|
| Couleur | Blanc |
| Code RAL | 9010 |
| Finition | Brillant |
| Matière | Duroplast |
| TraITEMENT de surface | Non traité |

Identification

| | |
|--|---|
| Elément de base avec plaque d'adaptateur | Elément de base avec plaque de recouvrement |
|--|---|

Connectivité

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions | 86 x 86 mm |
| Profondeur de montage | 8.5 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 73 mm |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK02 |

Architecture

| | |
|---------------------------|-----|
| Type d'organe de commande | Clé |
|---------------------------|-----|

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 25 A |
|-------------------------|------|

Textes

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes à vis |
| Éclairage | Sans éclairage (non éclairable) |
| Type de commutation | Schéma interrupteur double 1/1-pôle |