



LNH040M3

**NH-Sicherungseinsatz NHO 40A gG AC500V Kombimelder Lasche spannungsführend**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Auslösecharakteristik

gG

**Sicherung**

Sicherungsgröße

NHO

Sicherungscharakteristik

gG

**Spannung**

Versorgungsspannungsart

AC

Bemessungsbetriebsspannung Ue

500 - 500 V

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz

500 - 500 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom

40 A

**Einsatzbedingungen**

Isoliert

Nein

**Elektrische Hauptattribute**

Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1

120 kA

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

3,70 W

**Abmessungen**

Höhe

125 mm

Breite

30 mm

Tiefe

61 mm

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja