



R2661VERZ

Inneneck schnittkaschierend Stahlblech LFS 60x100mm verzinkt

Technische Eigenschaften

Zubehör

Art des Zubehörs	Haubenformteile
------------------	-----------------

Einstellungen

Winkelbereich	90 - 90
---------------	---------

Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	100 mm

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Farbe	Zink

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP	IP30

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Ja
--	----

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

Ausstattung

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

