



WH20110205A

**kallysto Leuchtschalter S3 mit Front für Kombination Schwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom	10 AX (100W LED (SBL))
-------------	------------------------

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Spannung**

Nennspannung	230 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %

**Kenzeichnung**

Zusammenstellung	Modulargerät für Installationsschalterprogramme
------------------	--

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Schraubbefestigung
Mit Krallenbefestigung	Nein

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

**Abmessungen**

Abmessungen	60 x 60 mm
Einbautiefe	11.2 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	37.1 mm
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld	0 mm
Durchmesser	60 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Taste
-----------------------	-------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	10 A
-----------	------

**Anschluss**

Kontaktart	1x Wechsler
Anschluss-/Steckertyp	quickconnect Steckklemme

**Texte**

Montageart	Für Kombinationsmontage
Anschlussart	Mit Federzuganschluss
Beleuchtung	Mit LED Leuchtpatrone gelb für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Schaltart/Variante	Wechselschalter S3

---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform

Ja