



WH20110204A

**kallysto Leuchtschalter S3 mit Front für Kombination Anthrazit**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom 10 AX (100W LED (SBL))

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Spannung**

Nennspannung 230 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Werkstoff**

Farbe Anthrazit

RAL Nummer 7024

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

**Kenzeichnung**

Zusammenstellung Modulargerät für Installationsschalterprogramme

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart Schraubbefestigung

Mit Krallenbefestigung Nein

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 1

**Abmessungen**

Abmessungen 60 x 60 mm

Einbautiefe 11.2 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 37.1 mm

Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld 0 mm

Durchmesser 60 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Taste

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 10 A

**Anschluss**

Kontaktart 1x Wechsler

Anschluss-/Steckertyp quickconnect Steckklemme

**Texte**

Montageart Für Kombinationsmontage

Anschlussart Mit Federzuganschluss

Beleuchtung Mit LED Leuchtpatrone gelb für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Schaltart/Variante Wechselschalter S3

---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform

Ja