



WH20110204A

**kallysto Interrupteur S3 lumineux Plaque frontal pour combinaison Anthrac.**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation 10 AX (100W LED (SBL))

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Tension**

Tension nominale 230 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur Anthracite

Code RAL 7024

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur Dispositif modulaire pour les interrupteurs domestiques

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

Avec fixation à griffes Non

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 1

**Dimensions**

Dimensions 60 x 60 mm

Profondeur de montage 11.2 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 37.1 mm

Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage 0 mm

Diamètre 60 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

**Architecture**

Type d'organe de commande Touche

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Raccordement**

Type de contact 1x inverseur

Type de connexion / prise QuickConnect  
Borne enfichable

**Textes**

Mode de montage Pour montage associé

Type de raccordement Avec raccord à ressort

Éclairage Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle

Type de commutation Commutateur S3

---

**Durabilité**

---

Conforme à la directive RoHS

Oui