



LNH1040M

**Nožasti osigurač NH1C 40A, gG, kombinovana indikacija**

**Tehničke karakteristike**

**Arhitektura**

Krivulja gG

**Osigurač**

Veličina osigurača NH1C

Karakteristike osigurača gG

**Napon**

Vrsta napajanja AC

**Električna struja**

Nazivna struja 40 A

**Uvjeti korištenja**

Izolirano Ne

**Glavne električne karakteristike**

Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1 120 kA

**Snaga**

Ukupni gubitak snage pri IN 3,70 W

**Dimenzije**

Visina 55 mm

Širina 135 mm

Dubina 30 mm

**Održivost**

Bez halogena Da

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da