# Fiche technique du produit
LFF3006059016



LFF3006059016

**Angle plat cache de découpe pour goulotte LF/LFF 30x57mm blanc**

## Caractéristiques techniques

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur | 30 mm |
| Largeur | 57 mm |

### Accessoires

| | |
|---|---|
| Type d'accessoires | Moulé |

### Réglages

| | |
|---|---|
| Plage angulaire | 90 - 90 |

### Matière

| | |
|---|---|
| Matière | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) |
| Traitement de surface | Non traité |
| Couleur | Blanc signalisation |
| Code RAL | 9016 |

### Sécurité

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |

### Normes

| | |
|---|---|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |

### Conditions d'utilisation

| | |
|---|---|
| Température de service | -5 - 60 °C |

### Equipement

| | |
|---|---|
| Avec film de protection | Non |

### Convient pour

LF 30x60

### Durabilité

| | |
|---|---|
| Sans halogène | Oui |
| Conformité REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

### Illustrations | dessins