



WH20110203A

kallysto Interrupteur S3 lumineux Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 AX (100W LED (SBL))

Installation, montage

Montage Encastré

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Dispositif modulaire pour les interrupteurs domestiques

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Avec fixation à griffes Non

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Dimensions 60 x 60 mm

Profondeur de montage 11.2 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 37.1 mm

Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage 0 mm

Diamètre 60 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

Architecture

Type d'organe de commande Touche

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de contact 1x inverseur

Type de connexion / prise QuickConnect
Borne enfichable

Textes

Mode de montage Pour montage associé

Type de raccordement Avec raccord à ressort

Éclairage Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle

Type de commutation Commutateur S3

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui