



FL52SP

Armoire, univers, IP65, CL 2, 850 x 600 x 300mm, polyester, UV protégé

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	850 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	300 mm
Epaisseur de la paroi latérale	2 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Fermeture à 3-points Carré 8 mm
Résistance aux chocs IK	IK10

Equipement

Nombre de travée de large	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0

Installation, montage

Montage sur	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Oui

Matières

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Laqué
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre

Equipement

Nombre de rangées	5
-------------------	---

Matières

Finition de la surface	Mat
------------------------	-----

Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	1
Porte transparente	No

Courant électrique

Courant assigné nominal	400 A
-------------------------	-------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----